

## SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou · Gumový kompozit, s "nohou" / TPE-jemná; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou EH 3012.



### Popis produktu

Série SIMPLEX 3012 disponuje kombinací vložek TPE-jemná / gumový kompozit. Modrá vložka TPE-jemná (série 3201) je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr.

Středně tvrdá gumová vložka s "nohou" (3202.260) svým geniálním tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím se snižuje potřeba se stále ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům. Osvědčená gumová směs má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 60 mm do 80 mm. Provedení o průměru 60 mm a 80 mm je k dostání také s extra krátkou násadou (obj. č. 3012.262 a 3012.282).

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / gumová vložka s "nohou" (3202.260) zajišťuje práci šetrnější k zádům a snižuje potřebu se ohýbat.
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměru 60 mm a 80 mm.
- Provedení o průměru 60 mm a 80 mm je k dostání také s extra krátkou násadou (obj. č. 3012.262 3012.282).

### Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, obkládání, pokládka dlaždic

Tohle kladivo se vyznačuje speciální vložkou s "nohou", která byla zabudovaná do těla.

### Materiál

#### Násada

- Dřevo

#### Úderná vložka 1

- TPE-jemná, modrá
- Bez oděru
- Měkká

#### Úderná vložka 2

- Gumový kompozit, černá, s "nohou"
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

#### Plášť

- Temperovaná litina

### Další informace

#### Další produkty

- SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou, TPE-jemná / gumový kompozit; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

### Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
	[mm]	[mm]						
60	150	405	405 x 150 x 60	1500	4030618311089	AAA905c002	21-04-09-16	3012.260
80	175	490	490 x 175 x 80	2855	4030618312390	AAA905c002	21-04-09-16	3012.280

Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.