

SIMPLEX-perlíky · Gumový kompozit s "nohou" / TPE-jemná; s tělem z temperované litiny a násadou hickory

EH 3012.



Popis produktu

Série SIMPLEX 3012 disponuje kombinací vložek TPE-jemná / gumový kompozit. Modrá vložka TPE-jemná (série 3201) je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr.

Gumová vložka s "nohou" (3202.260) svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím snižuje potřebu se ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům. Osvědčená gumová směs má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.

Jeho 70 cm dlouhá násada z hickory umožňuje pohodlné uchopení kladiva ze stoje.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dostání v průměru 60 mm a 80 mm.

Vlastnosti výrobku:

- Další nejprodávanější hit Halder: gumová vložka s "nohou" (3202.2) zajišťuje práci šetrnější k zádům a snižuje potřebu se ohýbat.
- SIMPLEX-perlík s kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / gumová vložka s "nohou" pro práci šetrnější k zádům a snižující potřebu se ohýbat.
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- 70 cm dlouhá násada z hickory umožňuje pohodlné uchopení ze stoje.
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměru 60 mm a 80 mm.

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, dláždění, zednické práce a pokládka schodů, tesařské práce

Tohle kladivo se vyznačuje speciální vložkou s "nohou", která byla zabudovaná do těla.

Materiál

Násada

- Hickora

Úderná vložka 1

- Gumový kompozit, černá, s "nohou"
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Úderná vložka 2

- TPE-jemná, modrá
- Bez oděru
- Měkká

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	Obj. č.
60	150	780	780 x 150 x 60	1835	4030618311218	AAA938c002	3012.261
80	175	800	800 x 175 x 80	3255	4030618312451	–	3012.281

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.