

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou · TPE-jemná / TPE-střední; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní, extra krátkou, dřevěnou násadou

EH 3013.



Popis produktu

Toto kladivo SIMPLEX s měkkou vložkou disponuje extra krátkou násadou. Kompaktní konstrukce brání narážení konce držadla na zem – například při dláždění. Série SIMPLEX 3013 disponuje kombinací vložek TPE-jemná / TPE-střední. Obě vložky jsou z termoplastického elastomeru a na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechávají žádný nežádoucí černý oděr.

Modrá vložka TPE-jemná (série 3201) je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce.

Středně tvrdá, šedá vložka TPE-střední (série 3203) umožňuje větší sílu úderu, srovnatelnou s vložkou z gumového kompozitu (série 3202).

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná, extra krátká, dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo o průměru 80 mm s kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru).
- Extra krátká násada, žádné narážení konce držadla na zem.
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrům násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.

Oblasti použití

Pokládka přírodního kamene, zednické práce a pokládka schodů, sádkartonové konstrukce, montáž nábytku, montáž oken a dveří, truhlářské práce, umístování rekonstrukčních stěn, polohování trámů

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- TPE-jemná, modrá
- Bez oděru
- Měkká




Úderná vložka 2

- TPE-střední, šedá
- Bez oděru
- Středně tvrdá

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	Provedení rukojeti	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
									
60	160	280	280 x 150 x 60	extra krátká	1366	4030618314097	AAA905c002	21-04-09-16	3013.062
80	175	325	325 x 175 x 80	extra krátká	2660	4030618312895	AAA905c002	21-04-09-16	3013.082

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.