

## SIMPLEX-perlíky · TPE-jemná / superplast; s tělem z temperované litiny a násadou z hickory EH 3017.



### Popis produktu

Série SIMPLEX 3017 disponuje kombinací vložek TPE-jemná / superplastik. Modrá vložka TPE-jemná (série 3201) je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr.

Superplastik vložka (série 3207) umožňuje větší sílu úderu než gumová vložka. Je to středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Tento perlík je k dostání v průměru 80 mm s celkovou hmotností 3130 g a celkovou délkou 80 cm.

Vlastnosti výrobku:

- Kladivo SIMPLEX s kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / superplastik (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměru 80 mm (celková hmotnost 3130 g).

### Oblasti použití

Truhlářské práce, montáž dveří, montáž nábytku a opracování přírodního kamene

### Materiál

#### Násada

- Hickora

#### Úderná vložka 1

- TPE-jemná, modrá
- Bez oděru
- Měkká

#### Úderná vložka 2

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

#### Plášť

- Temperovaná litina

### Informace pro objednání

Ø	175	800	Rozměry	Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			[mm]						
80	175	800		800 x 175 x 80	3130	4030618312376	AAA938c002	21-04-09-20	3017.081

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.