

SIMPLEX-perlíky · Gumový kompozit s "nohou" / gumový kompozit; s tělem z temperované litiny a násadou hickory

EH 3022.



Popis produktu

Série SIMPLEX 3022 je oboustranně osazena vložkami z gumového kompozitu. Tato středně tvrdá gumová vložka (série 3202) je absolutně nejprodávanejší. Má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo. Firma Halder nyní tento prodejní hit dále vylepšila: gumová vložka s "nohou" (3202.2) svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím se snižuje potřeba se stále ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Jeho 70 cm dlouhá násada z hickory umožňuje pohodlné uchopení perlíku ze stoje.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dostání v průměru 60 mm a 80 mm.

Vlastnosti výrobku:

- Další nejprodávanejší hit Halder: gumová vložka s "nohou" (3202.2) zajišťuje práci šetrnější k zádům a snižuje potřebu se ohýbat.
- SIMPLEX-perlík s kombinací vložek gumový kompozit / gumový kompozit s "nohou" (černé, středně tvrdé, tlumící, pachově neutrální, odolné proti opotřebení).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- 70 cm dlouhá násada z hickory umožňuje pohodlné uchopení ze stoje.
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměru 60 mm a 80 mm.

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, usazování obrubníků, osazování zdva a pokládka schodů, stavba plotu, stavba lešení, stavba stanů, stavba montovaných domů

Tohle kladivo se vyznačuje speciální vložkou s "nohou", která byla zabudovaná do těla.

Materiál

Násada

- Hickora

Úderná vložka 1

- Gumový kompozit, černá, s "nohou"
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Úderná vložka 2

- Gumový kompozit, černá
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø			Rozměry			GTIN	proficl@ss 5.0	Obj. č.
			Délka x šířka x výška	[mm]				
60	150	780	780 x 150 x 60		1950	4030618311157	AAA938c002	3022.261
80	175	800	800 x 175 x 80		3320	4030618312437	AAA938c002	3022.281

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.