

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou · Gumový kompozit, s "nohou" / TPE-střední; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní, extra krátkou, dřevěnou násadou EH 3023.



Popis produktu

Toto kladivo SIMPLEX s měkkou vložkou disponuje extra krátkou násadou. Kompaktní konstrukce brání narážení konce držadla na zem – například při dláždění. Série SIMPLEX 3023 disponuje kombinací vložek TPE-střední / gumový kompozit s "nohou". Středně tvrdá gumová vložka s "nohou" (3202.260) je dalším nejprodávanějším hitem firmy Halder. Má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo. Svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím se snižuje potřeba se stále ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádkám. Šedá vložka TPE-střední (série 3203) umožňuje srovnatelnou sílu úderu jako černá gumová vložka. Nezůstává ale nežádoucí černý oděr.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná, extra krátká, dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- Další nejprodávanější hit firmy Halder: Gumová vložka s "nohou" (3202.280) zajišťuje práci šetrnější k zádkám a snižuje potřebu se ohýbat.
- SIMPLEX-kladivo o průměru 80 mm s kombinací vložek TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru) / gumový kompozit s "nohou" (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení).
- Extra krátká násada, žádné narážení konce držadla na zem.
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, obkládání, osazování zdiva a pokládka schodů, pokládka přírodního kamene

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- TPE-střední, šedá
- Bez oděru
- Středně tvrdá

Úderná vložka 2

- Gumový kompozit, černá, s "nohou"
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	Provedení rukojeti	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
80	175	325	325 x 175 x 80	extra krátká	2775	4030618312963	AAA905c002	21-04-09-16	3023.282

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.