

## SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou · Gumový kompozit, s "nohou" / Plast; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

EH 3026.



### Popis produktu

SIMPLEX-kladivo o průměru 60 mm s kombinací vložek z gumového kompozitu / plastu je nejprodávanějším kladivem firmy Halder, které bylo nyní dále vylepšeno:

Gumová vložka s "nohou" (3202.260) svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím se snižuje potřeba se stále ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům. Osvědčená gumová směs má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.

Červená plastová vložka (série 3206) je tvrdá a navíc odolná proti olejům a tukům. Tato kombinace vložek pokrývá široké spektrum aplikací.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dostání v průměru 60 mm. Rovněž také jako perlík (3026.261).

Vlastnosti výrobku:

- Další nejprodávanější hit firmy Halder: Gumová vložka s "nohou" (3202.260) zajišťuje práci šetrnější k zádům a snižuje potřebu se ohýbat.
- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek z gumového kompozitu s "nohou" (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení) / plastu (červená, tvrdá, odolná proti olejům a tukům).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměru 60 mm a rovněž jako perlík (3026.061).
- Prodejní hit firmy Halder pro mnoho aplikací.

### Oblasti použití

Montáž a opravy motorových a nákladních vozidel, vyklepávání důlků, údržbářské práce, stavba lešení, stavba stanů, stavba montovaných domů, tesařské práce

Tohle kladivo se vyznačuje speciální vložkou s "nohou", která byla zabudovaná do těla.

### Materiál

#### Násada

- Dřevo

#### Úderná vložka 1

- Gumový kompozit, černá, s "nohou"
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

#### Úderná vložka 2

- Plast, červená
- tvrdé
- Odolná proti olejům a tukům
- Univerzální

#### Plášť

- Temperovaná litina

### Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
60	150	405	405 x 150 x 60	1530	4030618311102	AAA905c002	21-04-09-16	3026.260

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.