

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou · Gumový kompozit, s "nohou" / Superplastik; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

EH 3027.



Popis produktu

SIMPLEX-kladivo o průměru 60 mm a 80 mm s kombinací vložek z gumového kompozitu / superplastiku je nepostradatelným společníkem pro mnoho aplikací. Tento prodejní hit firmy Halder byl nyní dále vylepšen:

Gumová vložka s "nohou" (3202.2) svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím se snižuje potřeba se stále ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zadům. Osvědčená gumová směs má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.

Superplastik vložka (série 3207) umožňuje větší sílu úderu než gumová vložka. Je to středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dostání v průměrech 60 mm a 80 mm, také jako perlík. Provedení o průměru 60 mm a 80 mm je k dostání také s extra krátkou násadou (3027.262 a 3027.282).

Vlastnosti výrobku:

- Další nejprodávanější hit firmy Halder: Gumová vložka s "nohou" (3202.2) zajišťuje práci šetrnější k zadům a snižuje potřebu se ohýbat.
- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek z gumového kompozitu s "nohou" (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení) / Superplastiku (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměru 60 mm a 80 mm, také jako perlík.
- Provedení o průměru 60 mm a 80 mm k dostání také s extra krátkou násadou (3027.262 a 3027.282).

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, dláždění, usazování obrubníků, pokládka kamenů ve tvaru „L“, stavba lešení, stavba stanů, tesařské práce, stavba plotu

Tohle kladivo se vyznačuje speciální vložkou s "nohou", která byla zabudovaná do těla.

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- Gumový kompozit, černá, s "nohou"
- Středně tvrdá
- Tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Úderná vložka 2

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
60	150	405	405 x 150 x 60	1540	4030618311119	AAA905c002	21-04-09-16	3027.260
80	175	490	490 x 175 x 80	2820	4030618312062	AAA905c002	21-04-09-16	3027.280

Příklad použití











Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.