

## Reklamní box Dream Team pro Stavby • SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 80 mm, gumový kompozit s "nohou" / superplastik a palička PICARD BlackTec EH 3027.



### Popis produktu

Tento reklamní box dreamteam pro stavby nabízí dva skutečné odborníky na stavebnictví: SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 80 mm (obj. č. 3027.280) s kombinací vložek z gumového kompozitu / superplastiku je absolutně neprodávanejším kladivem firmy Halder. Gumová vložka s "nohou" svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím se snižuje potřeba se stále ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům. Osvědčená gumová směs má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.

Superplastik vložka umožňuje větší sílu úderu než gumová vložka.

Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.

Palička PICARD BlackTec® FS 328 (obj. č. 0032800-1250) má hmotnost hlavy 1250 g. Je dodávána s 3-složkovou nezníčitelnou násadou. Vnitřní jádro ze skelných vláken poskytuje skvělou stabilitu a také tlumí vibrace. Hlava z renomované oceli té nejvyšší kvality PICARD je kalená a temperovaná s velkou péčí. Vylamování a opotřebení jsou tak sníženy na minimum.

Vlastnosti produktu:


Reklamní box dreamteam pro stavby se skládá ze dvou specialistů, SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou a paličky PICARD BlackTec®:

- Obsahuje SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 80 mm (obj. č. 3027.280) s kombinací vložek z gumového kompozitu s "nohou"(černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení) / superplastiku (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
- Další neprodávanejší hit firmy Halder pro stavebnictví / zahradní a terénní úpravy: Gumová vložka s "nohou" zajišťuje práci šetrnější k zádům a snižuje potřebu se ohýbat.
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- Doplněn o paličku PICARD BlackTec® FS 328 (Art. 0032800-1250) s váhou 1250 g:
  - 3-složková plastová násada s vnitřním jádrem ze skelných vláken, s nízkými vibracemi
  - Hlava potažená černým práškem, korozivzdorná
  - Vyrobeno z legované speciální oceli, pečlivě kalené a temperované
  - Čelně broušená, hrany čistě sražené.
  - Pogumovaný povrch rukojeti.

### Oblasti použití

Pro stavbu

### Informace pro objednání

Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	Obj. č.
257 x 97 x 534	4250	4030618313199	3027s023

Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.