

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou · Gumový kompozit / nylon; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou EH 3028.



Popis produktu

Série SIMPLEX 3028 s kombinací vložek z gumového kompozitu / nylonu pokrývá široké spektrum použití a je proto široce rozšířeno v kovozpracujícím průmyslu. Středně tvrdá gumová vložka (série 3202) je velmi odolná opotřebení, tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.

Nylonová vložka (série 3208) nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručuje maximální pevnost s nejdelší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají. Navíc je odolná proti olejům a tukům.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm, také jako perlík (3028.081) a v průměrech 60 mm a 80 mm také s gumovou vložkou a s "nohou". Provedení o průměru 80 mm je k dostání také s extra krátkou násadou (3028.082).

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek z gumového kompozitu (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná opotřebení) / nylonu (bílá, tvrdá, velmi odolná proti opotřebení, žádné vyštípnutí i při teplotách pod bodem mrazu, odolná proti olejům a tukům).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm, rovněž jako perlík, v průměrech 60 mm a 80 mm s gumovou vložkou a s "nohou".
- Průměr 80 mm k dostání také s extra krátkou násadou (3028.082).
- Nejprodávanější kladivo firmy Halder.

Oblasti použití

Montáž obrobků s ostrými hranami, bytová výstavba, stavba zařízení, stavba hal, ocelové konstrukce, stavba výstavních stánků, opravárenské a údržbářské práce

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- Gumový kompozit, černá
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení




Úderná vložka 2

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- Odolná proti olejům a tukům

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
								
30	90	295	295 x 90 x 30	355	4030618300731	AAA905c002	21-04-09-16	3028.030
40	115	325	325 x 115 x 40	650	4030618300748	AAA905c002	21-04-09-16	3028.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1140	4030618300755	AAA905c002	21-04-09-16	3028.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1520	4030618300762	AAA905c002	21-04-09-16	3028.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2890	4030618300779	AAA905c002	21-04-09-16	3028.080

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.