

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou • TPE-střední / superplastik; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou EH 3037.



Popis produktu

Série SIMPLEX 3037 je dostupná s kombinací vložek TPE-střední / superplastik. Šedá vložka TPE-střední (série 3203) umožňuje srovnatelnou sílu úderu jako černá gumová vložka. Nezůstává ale nežádoucí černý oděr. Superplastik vložka (série 3207) umožňuje větší sílu úderu než gumová vložka. Je to středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení. Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí. Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje. Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru) / superplastik (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm.

Oblasti použití

Pokládka dlaždic, zpracování přírodního kamene, truhlářské práce, montáž dveří, montáž nábytku

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- TPE-střední, šedá
- Bez oděru
- Středně tvrdá

Úderná vložka 2

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

| Ø | Rozměry | | Délka x šířka x výška [mm] | [g] | GTIN | profil@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Obj. č. |
|----|---------|-----|-------------------------------|------|---------------|------------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | |
| 30 | 90 | 295 | 295 x 90 x 30 | 332 | 4030618304593 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3037.030 |
| 40 | 115 | 325 | 325 x 115 x 40 | 607 | 4030618302377 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3037.040 |
| 50 | 135 | 370 | 370 x 135 x 50 | 1105 | 4030618302384 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3037.050 |
| 60 | 150 | 405 | 405 x 150 x 60 | 1465 | 4030618304609 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3037.060 |

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.