

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou · Plast / superplastik; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou EH 3067.



Popis produktu

Série SIMPLEX 3067 je dostupná s kombinací vložek plast / superplastik. Červená plastová vložka (série 3206) je tvrdá a navíc odolná proti olejům a tukům. Superplastik vložka (série 3207) je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu a je tak výrazně odolnější i proti opotřebení. Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí. Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje. Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek z plastu (červená, tvrdá, odolná proti olejům a tukům) / superplastiku (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 60 mm.

Oblasti použití

Všestranné použití, montážní a opravárenské práce, údržbářské práce, tvarování plechu, stavba montovaných domů, tesařské práce, stavba lešení, stavba stanů

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- Plast, červená
- tvrdé
- Odolná proti olejům a tukům
- Univerzální

Úderná vložka 2

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
30	90	295	295 x 90 x 30	333	4030618302469	AAA905c002	21-04-09-16	3067.030
40	115	325	325 x 115 x 40	613	4030618302476	AAA905c002	21-04-09-16	3067.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1115	4030618302483	AAA905c002	21-04-09-16	3067.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1472	4030618302490	AAA905c002	21-04-09-16	3067.060

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.