

## SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou • Plast / měkký kov; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou EH 3069.



### Popis produktu

Série SIMPLEX 3069 je dostupná s kombinací vložek plast / měkký kov. Červená plastová vložka (série 3206) je tvrdá a navíc odolná proti olejům a tukům. Stříbrná hliníková vložka z měkkého kovu (série 3209) je tvrdá, žáruvzdorná a nahrazuje klasické olověné kladivo.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek z plastu (červená, tvrdá, odolná proti olejům a tukům) / měkkého kovu (stříbrná, tvrdá, žáruvzdorná).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 60 mm.

### Oblasti použití

Konstrukce forem, stavba zařízení, montáž a opravy motorových a nákladních vozidel

### Materiál

#### Násada

- Dřevo

#### Úderná vložka 1

- Plast, červená
- tvrdé
- Odolná proti olejům a tukům
- Univerzální

#### Úderná vložka 2

- Měkký kov, stříbrná
- tvrdé
- Žáruvzdorná

#### Plášť

- Temperovaná litina

### Informace pro objednání

| Ø  | Rozměry |     | Délka x šířka x výška<br>[mm] | [g]  | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Obj. č.  |
|----|---------|-----|-------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
|    |         |     |                               |      |               |                   |             |          |
| 30 | 90      | 295 | 295 x 90 x 30                 | 362  | 4030618302537 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3069.030 |
| 40 | 115     | 325 | 325 x 115 x 40                | 684  | 4030618302544 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3069.040 |
| 50 | 135     | 370 | 370 x 135 x 50                | 1260 | 4030618302551 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3069.050 |
| 60 | 150     | 405 | 405 x 150 x 60                | 1717 | 4030618304654 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3069.060 |

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.