

SIMPLEX-perlíky · Superplastik / nylon; s tělem z temperované litiny a násadou z hickory EH 3078.



Popis produktu

SIMPLEX-perlík série 3078 je osazen kombinací vložek superplastik / nylon. Superplastik vložka (série 3207) je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Nylonová vložka (série 3208) nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručuje maximální pevnost s nejdelší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípává. Navíc je odolná proti olejům a tukům.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny je lakovaná a ergonomicky tvarovaná.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Tento perlík je k dostání v průměru 80 mm s celkovou hmotností 3300 g a celkovou délkou 80 cm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-perlík s vložkou superplastik (bílá, středně tvrdá, velmi odolná) / nylon (bílá, tvrdá, velmi odolná proti opotřebení, žádné vyštípnutí i při teplotách pod bodem mrazu, odolná proti olejům a tukům).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Velmi stabilní násada z hickory s dlouhými vlákny, lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměru 80 mm (celková hmotnost 3300 g)

Oblasti použití

Velmi vysoká síla úderu, seřizování obrobků, montáž obrobků s ostrými hranami, montáž domů, konstrukce forem, stavba zařízení, stavba hal, ocelové konstrukce, stavba výstavních stánků, tvarování plechu, opravárenské a údržbářské práce

Materiál

Násada

- Hickora

Úderná vložka 1

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

Úderná vložka 2

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- Odolná proti olejům a tukům

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	175	800	Rozměry		Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			[mm]							
80	175	800			800 x 175 x 80	3319	4030618304678	AAA938c002	21-04-09-20	3078.081

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.