

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou · Nylon / měkký kov; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou EH 3089.



Popis produktu

Série SIMPLEX 3089 obsahuje kombinaci vložek z nylonu / měkkého kovu. Bílá nylonová vložka (série 3208) nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručuje maximální pevnost s nejdelší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají. Navíc je odolná proti olejům a tukům. Stříbrná hliníková vložka z měkkého kovu (série 3209) je tvrdá, žáruvzdorná a nahrazuje klasické olověné kladivo.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlík (3089.081).

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek z nylonu (bílá, tvrdá, odolná proti opotřebení, žádné vyštípnutí i při teplotách pod bodem mrazu, odolná proti olejům a tukům) / měkkého kovu (stříbrná, tvrdá, žáruvzdorná).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlík (3089.081).
- Vložka z měkkého kovu je vyrobená z hliníku a nahrazuje běžná olověná kladiva.

Oblasti použití

Montáž a opravy motorových a nákladních vozidel, konstrukce forem, stavba zařízení, montáž domů

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- Odolná proti olejům a tukům

Úderná vložka 2

- Měkký kov, stříbrná
- tvrdé
- Žáruvzdorná

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

| Ø | Rozměry | | Délka x šířka x výška [mm] | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Obj. č. |
|----|---------|-----|-------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | |
| 30 | 90 | 295 | 295 x 90 x 30 | 360 | 4030618304708 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3089.030 |
| 40 | 115 | 325 | 325 x 115 x 40 | 680 | 4030618302643 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3089.040 |
| 50 | 135 | 370 | 370 x 135 x 50 | 1265 | 4030618302650 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3089.050 |
| 60 | 150 | 405 | 405 x 150 x 60 | 1730 | 4030618302667 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3089.060 |
| 80 | 175 | 490 | 490 x 175 x 80 | 3460 | 4030618302674 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3089.080 |

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.