

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou, 50:40 • Superplastik; s hliníkovým tělem a vysoce kvalitní dřevěnou násadou EH 3107.



Popis produktu

U tohoto SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou jsou namontovány speciální vložky o průměru 50 mm do těla s průměrem 40 mm. Přečnávající úderné plochy umožňují maximální ochranu pro přesné zpracování obrobků s citlivými povrchy. Série 3107 je oboustranně osazena vložkou superplastik.

Tento prodejní hit firmy Halder je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrům násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a stanovení síly úderu. Lze tak zpracovávat materiály citlivé na prasknutí. To navíc činí kladivo s měkkou vložkou velmi lehkým nářadím, které lze snadno přenášet. Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Předimenzované plosky umožňují maximální ochranu dílu při citlivé práci s obrobky s citlivým povrchem.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s oboustrannými vložkami superplastik (bílé, středně tvrdé, velmi odolné).
- Přečnávající úderné plochy o průměru 50 mm jsou namontovány do těla s průměrem 40 mm: maximální ochrana pro práci s citlivými povrchy.
- Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrům násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a stanovení vlastní síly úderu (ideální pro materiály citlivé na prasknutí).
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.

Oblasti použití

Polohování a seřizování lehkých/choulostivých obrobků, výroba prototypů, montáž nábytku, dýchování, přibíjení kování v choulostivém prostředí, čalounické/sedlářské práce, čalounění nábytku, uvolňování spon

Materiál

Násada

- Dřevo

Vložky

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

Plášť

- Hliník Al

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č. ¹⁾
	[mm]	[mm]						
50	120	330	330 x 110 x 50	430	4030618305187	AAA905c002	21-04-09-16	3107.051

¹⁾ U tohoto kladiva jsou vsazeny speciální vložky Ø 50 do těla Ø 40.

Příklad použití





Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.