

## SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou, 50:40 • TPE-jemná / TPE-střední; s hliníkovým tělem a vysoce kvalitní dřevěnou násadou EH 3113.



### Popis produktu

U tohoto SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou jsou namontovány speciální vložky o průměru 50 mm do těla s průměrem 40 mm. Přečnívající úderné plochy umožňují maximální ochranu pro přesné zpracování obrobků s citlivými povrchy. Tento model disponuje kombinací vložek TPE-jemná / TPE-střední.

Modrá vložka TPE-jemná (série 3201) je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr.

Středně tvrdá, šedá vložka TPE-střední (série 3203) umožňuje srovnatelnou sílu úderu jako vložka z gumového kompozitu (série 3202).

Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdem násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a stanovení síly úderu. Lze tak zpracovávat materiály citlivé na prasknutí. Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru).
- Přečnívající úderné plochy o průměru 50 mm jsou namontovány do těla s průměrem 40 mm: maximální ochrana pro práci s citlivými povrchy.
- Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdem násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a stanovení vlastní síly úderu (ideální pro materiály citlivé na prasknutí).
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.

### Oblasti použití

Montáž oken a dveří, pokládka křehkých dlaždic, pokládka dlažby, polohování a seřizování lehkých/choulostivých obrobků, truhlářské práce, montáž nábytku, pokládání parket a laminátových podlah

### Materiál

#### Násada

- Dřevo

#### Úderná vložka 1

- TPE-jemná, modrá
- Bez oděru
- Měkká

#### Úderná vložka 2

- TPE-střední, šedá
- Bez oděru
- Středně tvrdá

#### Plášť

- Hliník Al

### Informace pro objednání

Ø	110	330	Rozměry	Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č. <sup>1)</sup>
			[mm]						
50	110	330		330 x 110 x 50	630	4030618313939	AAA905c002	21-04-09-16	3113.051

<sup>1)</sup> U tohoto kladiva jsou vsazeny speciální vložky Ø 50 do těla Ø 40.

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.