

Box SIMPLEX Plus pro Truhlářské práce • SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, TPE-jemná / superplastik + obrysově měřidlo EH 3117.



Popis produktu

Box PLUS pro TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE obsahuje "truhlářské kladivo" HALDER a obrysově měřidlo jako praktický doplněk:

U tohoto SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou (Obj. č. 3117.051) jsou namontovány speciální vložky o průměru 50 mm do těla o průměru 40 mm. Přečnivající úderné plochy zajišťují, že tělo kladiva nepřijde do kontaktu s citlivými povrchy, na kterých uživatel pracuje. Kladivo je vybavené kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / superplastik (bílá, středně tvrdá), kladivo nevyžaduje úderný blok k dokončení takových úkolů jako je montáž skříní nebo dýchování. Modrá vložka dokonce umožňuje přímo narážet na hrany obrobků bez jakéhokoliv poškození. Pevnější vložka ze superplastiku, která poskytuje větší sílu úderu, je také ideální pro použití v kombinaci s dřevem. Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdem násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a vlastní stanovení síly úderu. To navíc činí kladivo s měkkou vložkou velmi lehkým nářadím, které lze snadno přenášet. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje. Přiložené obrysově měřidlo s aretační funkcí umožňuje uživateli snadno a přesně obkreslit obrysy např. u zárubní dveří nebo topného potrubí. Toto nářadí zajišťuje vynikající pracovní výsledky bez poškození i na složitých konturách.

Vlastnosti produktu:

Reklamní box pro truhlářské práce

- Obsahuje truhlářské kladivo HALDER, SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou (obj. č. 3117.051) s kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / superplastik (bílá, středně tvrdá):
 - Nadměrné, přečnivající úderné plochy o průměru 50 mm jsou zabudovány do těla o průměru 40 mm: maximální ochrana při práci s citlivými povrchy.
 - Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdem násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a vlastní stanovení síly úderu (ideální pro materiály citlivé na prasknutí).
 - Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
 - Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroj.
- Jako praktický doplněk bylo přiloženo obrysově měřidlo:
 - Jednotlivé zuby lze zaaretovat.
 - Obrysy lze snadno a přesně obkreslit např. u dveřních zárubní a topného potrubí.
 - Rozměry cca 25 x 13 cm (d x š).

Oblasti použití

Pro montáž nábytku, truhlářské práce

Informace pro objednání

Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
145 x 85 x 340	500	4030618311997	AAA905c002	21-04-09-16	3117s004

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.