

SIMPLEX-vložka • Gumový kompozit, černá
EH 3202.

Popis produktu

SIMPLEX-vložka z gumového kompozitu (série 3202) je s tvrdostí cca 95 Shore A středně tvrdá vložka. Tato černá vložka má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo. Tento prodejní hit je k dostání od průměru 30 mm do 100 mm a v průměrech 60 mm a 80 mm s gumovou vložkou s "nohou" (3202.2).

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-vložka z gumového kompozitu
- Černá
- Středně tvrdá
- Tlumící
- Pachově neutrální
- S velmi nízkým opotřebením
- K dostání od průměru 30 mm do 100 mm a v průměru 60 mm a 80 mm s "nohou"
- Prodejní hit Halder

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, dláždění, usazování obrubníků, zednické práce a pokládka schodů, stavba plotu, stavba lešení, stavba stanů, stavba montovaných domů, tesařské práce, opravárenské / údržbářské práce

Materiál

Vložka

- Gumový kompozit, černá
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
	Délka x šířka x výška [mm]						
30	37 x	32 x 33	30	4030618300960	AAA905c002	21-04-91-06	3202.030
40	45 x	40 x 40	65	4030618300977	AAA905c002	21-04-91-06	3202.040
50	55 x	55 x 55	125	4030618300984	AAA905c002	21-04-91-06	3202.050
60	65 x	66 x 66	205	4030618300991	AAA905c002	21-04-91-06	3202.060
80	89 x	91 x 71	430	4030618301004	AAA905c002	21-04-91-06	3202.080
100	70 x	100 x 100	600	4030618310266	AAA905c002	21-04-91-06	3202.100

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.