

SIMPLEX-vložka • TPE-střední, šedá
EH 3203.

Popis produktu

SIMPLEX-vložka TPE-střední je termoplastický elastomer a s tvrdostí cca 90 Shore A je středně tvrdou vložkou (tvrdostí srovnatelná s vložkou z gumového kompozitu série 3202). Tato šedá vložka na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechává žádný nežádoucí černý oděr. K dostání je od průměru 30 mm do 80 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-vložka TPE-střední
- Šedá
- Středně tvrdá
- Bez oděru
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm

Oblasti použití


Pro choulstivé materiály, zahradní a terénní úpravy, pokládka přírodního kamene, sádkartonové konstrukce, montáž nábytku, pokládka dlaždic, dláždění, zednické práce a pokládka schodů, montáž oken a dveří, truhlářské práce

Materiál

Vložka

- TPE-střední, šedá
- Bez oděru
- Středně tvrdá

Informace pro objednání

| Ø | Rozměry Délka x šířka x výška [mm] |  [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Obj. č. |
|----|--|--|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| 30 | 37 x 32 x 33 | 22 | 4030618301011 | AAA905c002 | 21-04-91-06 | 3203.030 |
| 40 | 45 x 40 x 40 | 45 | 4030618301028 | AAA905c002 | 21-04-91-06 | 3203.040 |
| 50 | 55 x 55 x 55 | 85 | 4030618301035 | AAA905c002 | 21-04-91-06 | 3203.050 |
| 60 | 65 x 66 x 66 | 140 | 4030618301042 | AAA905c002 | 21-04-91-06 | 3203.060 |
| 80 | 89 x 91 x 71 | 350 | 4030618312093 | AAA905c002 | 21-04-91-06 | 3203.080 |

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.