

SIMPLEX-vložka • Měkký kov, stříbrná

EH 3209.



Popis produktu

SIMPLEX-vložka z měkkého kovu (série 3209) je tvrdou vložkou. Tato stříbrná vložka je navíc žáruvzdorná. Umožňuje tvrdé úder, ale bez poškození obrobku, a nahrazuje klasické olověné kladivo. Tato vložka je k dostání od průměru 30 mm do 80 mm. Vložky z měkkého kovu se nesmí montovat do hliníkového těla!

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-vložka z měkkého kovu
- Stříbrná
- Tvrdá
- Žáruvzdorná
- Nahrazuje běžná olověná kladiva
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm
- Nesmí se montovat do hliníkových těl

Oblasti použití

Pro vysokou sílu úderu, vyrovnávací práce, konstrukce forem, stavbu zařízení, montážní, opravárenské a údržbářské práce

Materiál


Vložka

- Měkký kov, stříbrná
- tvrdé
- Žáruvzdorná

Montáž

Vložky z měkkého kovu se nesmí montovat do hliníkového těla!

Informace pro objednání

| Ø | Rozměry Délka x šířka x výška [mm] |  [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Obj. č. |
|----|--|--|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| 30 | 37 x 32 x 33 | 55 | 4030618301226 | AAA905c002 | 21-04-91-06 | 3209.030 |
| 40 | 45 x 40 x 40 | 120 | 4030618301233 | AAA905c002 | 21-04-91-06 | 3209.040 |
| 50 | 55 x 55 x 55 | 250 | 4030618301240 | AAA905c002 | 21-04-91-06 | 3209.050 |
| 60 | 65 x 66 x 66 | 405 | 4030618301257 | AAA905c002 | 21-04-91-06 | 3209.060 |
| 80 | 71 x 91 x 89 | 855 | 4030618301264 | AAA905c002 | 21-04-91-06 | 3209.080 |

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.