

SIMPLEX-násada z hickory • pro SIMPLEX-perlík s tělem z temperované litiny

EH 3244.



Popis produktu

Dřevěné násady série 3244 ze dřeva hickory jsou ergonomicky tvarované a lakované a jsou kombinovány se SIMPLEX-perlíky s tělem z temperované litiny o průměrech od 60 mm do 140 mm. Násady pro perlíky o průměrech 60 mm a 80 mm jsou 70 cm dlouhé, zatímco násady pro průměry 100 mm, 125 mm a 140 mm jsou dlouhé 90 cm. Hickora je dřevo s velmi dlouhými vlákny, což vede k velké stabilitě násad. Tato struktura také brání úplnému rozlomení násady a zajišťuje, že oba kusy zůstanou vzájemně spojeny. To předchází zraněním uvolněnou hlavou kladiva.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- Kvalitní násady z hickory pro SIMPLEX-perlíky s tělem z temperované litiny a průměrech od 60 mm do 140 mm.
- Délka 700 mm / 900 mm.
- Ergonomický tvar, lakovaná.
- S dlouhými vlákny, velmi odolnými.
- Bezpečná (nerozlomí se na dva kusy).
- Lze ji dovybavit, což vede k velké úspoře nákladů a zdrojů.

Materiál

Násada



- Hickora

Další informace

Další produkty

- SIMPLEX-tělo z temperované litiny

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
	 [mm]							
60	700		700 x 41 x 41	530	4030618311225	-	-	3244.061
80	700		700 x 41 x 41	610	4030618301509	EAC428c022	21-04-91-06	3244.081
100/125/140	900		900 x 53 x 53	890	4030618301516	EAC428c022	21-04-91-06	3244.100

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.