

## SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou • s lakovanou, ergonomicky tvarovanou násadou z hickory, tlumící vibrace a zaoblenou vložkou EH 3366.



### Popis produktu

Oproti standardní řadě obsahuje tato série (3366.2) na jedné straně zaoblenou vložku. Ta díky chybějícím hranám brání poškození materiálu nebo otiskům. Vložky nabízejí vynikající vlastnosti úderu a zaručují maximální pevnost s nejdélsí životností. Jsou z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu jsou tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštipávají. Trubka hlavy kladiv SUPERCRAFT je naplněna ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonale absorbování energie. Výsledkem je pak velmi silný úder. Navíc je práce s kladivem SUPERCRAFT výrazně bezpečnější, šetrnější ke kloubům a méně hlučná než s běžnými ocelovými kladivy.

Ergonomicky tvarovaná, lakovaná a velmi stabilní násada z hickory tlumí vibrace. Ochranné pouzdro násady předchází chybným úderům. Bezpečné spojení násady a hlavy je zaručeno díky hliníkovému klínu a pojistnému kolíku. Všechny svary jsou kompletně robotické. Extrémně těsný a kvalitní svar mezi údernou plochou a hlavou kladiva brání unikání šrotové náplně i při maximálním zatížení. Odolná vrstva práškové barvy chrání před korozi. Násada a vložky jsou vyměnitelné. Toto provedení je k dostání v průměru 25 mm, 30 mm a 40 mm.

Vlastnosti výrobku:

- Bezodrazové, pro velmi silné údery.
- Zaoblená vložka na jedné straně.
- Chrání před poškozením a otiskům.
- Tlumí hluk a je šetrné ke kloubům.
- Vložky ze speciálního nylonu s maximální pevností.
- Kompletně roboticky svařené.
- Tlumící vibrace, ergonomicky tvarovaná, velmi stabilní a lakovaná násada z hickory.
- Ochranné pouzdro násady předchází chybným úderům.
- Násada a vložky vyměnitelné.
- K dostání v průměrech 25 mm, 30 mm a 40 mm.

### Oblasti použití

Klempířské práce, skládací a ohýbací práce, čalounické/sedlářské práce, zatlukání hřebíků

### Materiál

#### Násada

- Hickora

#### Vložky

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštipnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- tlumí hluk
- velmi vysoká síla úderu

### Informace pro objednání

| Ø  |     |     | Rozměry               |  |     | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Obj. č.  |
|----|-----|-----|-----------------------|--|-----|---------------|-------------------|-------------|----------|
|    |     |     | Délka x šířka x výška |  |     |               |                   |             |          |
|    |     |     | [mm]                  |  | [g] |               |                   |             |          |
| 25 | 105 | 305 | 305 x 113 x 27        |  | 325 | 4030618312529 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3366.225 |
| 30 | 110 | 330 | 330 x 118 x 32        |  | 460 | 4030618312536 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3366.230 |
| 40 | 115 | 355 | 355 x 124 x 42        |  | 715 | 4030618312543 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3366.240 |

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.