

Reklamní box Dream Team pro Údržbu · SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou, s násadou z hickory a BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou, acetát celulózy / nylon EH 3366.



Popis produktu

Reklamní box "DREAM TEAM pro ÚDRŽBU" od společnosti Halder nabízí 2 kladiva s měkkou vložkou, která jsou ideální pro úder do oceli a pro tvarování plechu. Bez obav lze provádět řadu oprav:

S bezodrazovým SUPERCRAFT-kladivem s měkkou vložkou o průměru 40 mm (obj. č. 3366.040) je energie úderu díky zpětnému odrazu optimálně využita. To umožňuje velmi silné, šetrné ke kloubům a tluk hlumící úder. Nebezpečí kovových špon je zcela vyloučeno. Vyměnitelné vložky nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručují maximální pevnost s nejdelší životností. Ergonomicky tvarovaná, lakovaná a velmi stabilní násada z hickory tlumí vibrace.

BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 30 mm (obj. č. 3968.030) je o číslo menší než SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou. Obsahuje kombinaci vložek z acetátu celulózy / nylonu. Červená vložka z acetátu celulózy je tvrdá a odolná proti olejům a tukům. Bílá vložka je ještě o něco tvrdší než červená a také odolná proti opotřebení. Tělo je vyrobené z kvalitního zinkového tlakového odlitku s ochranou násady proti úderu a technicky náročným držákem pro vložky. Dřevěná násada je ergonomicky tvarovaná a lakovaná. Vložky a násada jsou vyměnitelné.


Box se 2 top produkty od společnosti Halder pro úder do kovu / plechu obsahuje:

- bezodrazové SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou s násadou z hickory o průměru 40 mm (obj. č. 3366.040).
 - Pro velmi silné úder, tlumí hluk a je šetrné ke kloubům.
 - Nehrozí žádné nebezpečí od kovových špon.
 - Vyměnitelné vložky ze speciálního nylonu s maximální pevností.
 - Ergonomicky tvarovaná, velmi stabilní a lakovaná násada z hickory, tlumící vibrace.
 - Ochranné pouzdro násady předchází chybným úderům
- Tělo je vyrobené z kvalitního zinkového tlakového odlitku s ochranou násady proti úderu a technicky náročným držákem pro vložky.
- Ergonomicky tvarovaná, lakovaná dřevěná násada.
- Vložky a násada jsou vyměnitelné.

Oblasti použití

Pro údržbářské a opravárenské práce

Informace pro objednání

Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	Obj. č.
130 x 50 x 400	1100	4030618311874	3366s001

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.