

SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou • s ergonomicky tvarovanou, protiskluzovou 3-složkovou násadou, odolnou proti prasknutí EH 3399.



Popis produktu

Trubka hlavy kladiv SUPERCRAFT je naplněna ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snižovaný zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie. Výsledkem je pak velmi silný úder. Navíc je práce s kladivem SUPERCRAFT výrazně bezpečnější, šetrnější ke kloubům a méně hlučná než s běžnými ocelovými kladivy.

Vyměnitelné vložky nabízejí vynikající vlastnosti úderu a zaručují maximální pevnost s nejdélsí životností. Jsou z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu jsou tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají.

3-složková násada obsahuje flexibilní jádro ze skelného laminátu, které je odolné proti prasknutí, a opláštěné ergonomicky tvarovaným polypropylenem a vrstvou elastomeru, která umožňuje bezpečné držení dokonce i s ušpiněnými rukama od olejů a tuků. Odolná vrstva práškové barvy hlavy chrání před korozi. Všechny svary jsou kompletně robotické. Extrémně těsný a kvalitní svar mezi údernou plochou a hlavou kladiva brání unikání ocelového šrotu i při maximálním zatížení. Toto provedení je k dostání od průměru 40 mm do 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

- Bezodrazové, pro velmi silné údery.
- Tlumí hluk a šetrné ke kloubům.
- Vyměnitelné vložky ze speciálního nylonu s maximální pevností.
- Protiskluzová 3-složková násada s jádrem ze skelného laminátu, odolná proti prasknutí.
- Kompletně roboticky svařené.
- K dostání od průměru 40 mm do 60 mm

Oblasti použití

Montáž a opravy motorových a nákladních vozidel, polohování a spojování obrobků ve svěráku, montáž obrobků s ostrými hranami, vyrovnávací práce, bytová výstavba, stavba zařízení, údržbářské práce, tvarování plechu

Materiál

Násada

- ergonomicky tvarovaná, protiskluzová 3-složková násada

Vložky

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- tlumí hluk
- velmi vysoká síla úderu

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
40	115	365	374 x 116 x 42	790	4030618312796	AAA905c002	21-04-09-16	3399.040
50	120	375	382 x 120 x 50	1040	4030618312802	AAA905c002	21-04-09-16	3399.050
60	145	385	392 x 145 x 60	1625	4030618312581	AAA905c002	21-04-09-16	3399.060

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.