

## Průbojník EH 3408.



### Popis produktu

Série 3408 od firmy Halder nabízí průbojníky ve třech různých velikostech: v průměru 10 mm, 12 mm a 15 mm.

Tito malí pomocníci jsou na obou koncích opatřeni výměnitelnými, proti opotřebení velmi odolnými vložkami ze speciálního nylonu, které se nevyštípávají a umožňují tak velmi bezpečnou a šetrnou práci s ocelovým kladivem.

Vlastnosti výrobku:

- Malí pomocníci od firmy Halder.
- Oba konce jsou opatřeny výměnitelnými vložkami ze speciálního nylonu, který je velmi odolný proti opotřebení a nevyštípává se.
- Umožňují bezpečnou a šetrnou práci s ocelovými kladivy.
- K dostání v průměru 10 mm, 12 mm a 15 mm.

### Oblasti použití

Montážní/opravárenské/údržbářské práce s omezeným přístupem, automobilový průmysl

### Materiál

#### Vložky

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- Odolná proti olejům a tukům

### Montáž

Vyměnitelné nylonové vložky

### Další informace

#### Další produkty

- Sada poklepových tyčí/průbojníků, 4 ks

### Informace pro objednání

Ø		Rozměry		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
		Délka x šířka x výška [mm]					
10	168	168 x 10 x 10	90	4030618302056	AAA905c002	21-04-07-02	<a href="#">3408.010</a>
12	170	170 x 12 x 12	130	4030618302063	AAA905c002	21-04-07-02	<a href="#">3408.012</a>
15	175	175 x 15 x 15	200	4030618302070	AAA905c002	21-04-07-02	<a href="#">3408.015</a>

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.