

## Sada pokleповých tyčí/průbojníků • 4 ks

EH 3408.



### Popis produktu

Tito malí pomocníci od společnosti Halder jsou baleni v boxu po 4 ks. Vysoce kvalitní plastový kufřík zajišťuje, že se výrobky dobře skladují a snadno přenáší. Průbojníky a pokleповé tyče jsou na obou koncích opatřeny vyměnitelnými vložkami ze speciálního nylonu, které jsou velmi odolné proti opotřebení a nevytípaávají se (obj. č. 3508.010 / .015 / .020 / .030). Umožňují tak bezpečnou a šetrnou práci s ocelovým kladivem.

Kromě toho jsou pokleповé tyče ve skutečnosti kladiva s měkkou vložkou bez násady, které umožňují uživateli držet hlavu kladiva přímo v ruce. Lze je použít nejenom tam, kde omezený přístup znemožňuje použití kladiva, ale navíc umožňují velmi přesné dávkování síly úderu na obrobek s dokonalou přesností a s minimální silou. Pokleповé tyče jsou bezodrazové, protože jsou naplněny ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie, čímž je práce šetrnější ke kloubům a méně hlučná.

Pokleповé tyče výrazně ulehčují práci - zejména v prostředí s omezenou dostupností např. při montáži, opravách a údržbě a při práci, která vyžaduje přesnou dávku úderu.

Vlastnosti výrobku:

- Sada 4 ks, skládající se ze 2 ks pokleповých tyčí a 2 ks průbojníků v bonusovém kufříku.
- Prvotřídní, plastový kufřík s dlouhou životností pro snadné přenášení.
- Průbojníky o rozměrech 10 mm a 15 mm (obj. č. 3408.010 / 3408.015).
- Pokleповé tyče o rozměrech 20 mm a 30 mm (obj. č. 3408.020 / 3408.030).
- Na obou koncích jsou vyměnitelné vložky ze speciálního nylonu, které jsou velmi odolné proti opotřebení a nevytípaávají se.
- Umožňují bezpečnou, šetrnou a méně hlučnou práci s ocelovým kladivem.
- Pokleповé tyče jsou rovněž bezodrazové.
- Umožňují přesné použití síly úderu.
- Řešení pro práci v místech s omezenou dostupností.

### Materiál

#### Vložky


- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- Odolná proti olejům a tukům

### Další informace

#### Další produkty

- Pokleповé tyče, bezodrazové
- Průbojník

### Informace pro objednání

Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
230 x 45 x 180	1220	4030618312109	AAA905c002	21-04-09-16	3408s005

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

#### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

#### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.