

## SUPERCRAFT-vložky pro SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou

EH 3508.



## Popis produktu

Nylonové vložky (série 3508) jsou s tvrdostí cca 73 Shore D velmi tvrdé. Tyto bílé polyamidové vložky nabízejí vynikající vlastnosti úderu a zaručují maximální pevnost s nejdelší životností. Jsou z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu jsou tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají. Odolávají vysokým rázovým zatížením bezodrazových kladiv. Navíc jsou odolné proti olejům a tukům a používají se také u SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou, SUPERCRAFT-perlíků, průbojníků a poklepových tyčí.

Tyto vložky jsou k dostání od průměru 10 mm do 100 mm.

Vlastnosti výrobku:


- SUPERCRAFT-vložka z nylonu (polyamid).
- Bílá.
- Tvrdá.
- Velmi odolná proti opotřebení.
- Bez vyštípnutí i při teplotách pod bodem mrazu.
- Odolná proti olejům a tukům.
- K dostání od průměru 10 mm do 100 mm.

## Materiál

## Vložka

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- tlumí hluk
- velmi vysoká síla úderu

## Informace pro objednání

Ø	Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
20	18,0 x 20,5 x 20,5	5	4030618301875	AAA905c002	21-04-91-06	3508.020
25	26,5 x 26,5 x 20,0	10	4030618301882	AAA905c002	21-04-91-06	3508.025
30	31,5 x 31,5 x 22,0	17	4030618301899	AAA905c002	21-04-91-06	3508.030
35	36,5 x 36,5 x 22,0	23	4030618301905	AAA905c002	21-04-91-06	3508.035
40	41,5 x 41,5 x 24,0	33	4030618301912	AAA905c002	21-04-91-06	3508.040
45	45,0 x 45,0 x 26,0	43	4030618301929	AAA905c002	21-04-91-06	3508.045
50	50,0 x 50,0 x 27,0	55	4030618301936	AAA905c002	21-04-91-06	3508.050
60	60,0 x 60,0 x 32,0	95	4030618301943	AAA905c002	21-04-91-06	3508.060
70	70,0 x 70,0 x 35,0	130	4030618301950	AAA905c002	21-04-09-16	3508.070
80	81,0 x 81,0 x 37,0	195	4030618301967	AAA905c002	21-04-09-16	3508.080

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.