

Štípací klín, kroucený • včetně praktického transportního boxu ze speciálního plastu

EH 3556.



Popis produktu

Masivní a kovaný štípací klín, kroucený umožňuje díky optimálnímu zakroucení o 20° vysoký účinek štípání a nelekne se ani sukového dřeva. Úderná plocha je broušená a opatřená zkosenými hranami. Zapuštěné, postranní úchyty zajišťují navzdory hmotnosti 3100 g bezpečné uchopení a zasunutí klínu do dřeva. Šikmé drážky brání vyskočení klínu - dokonce i ze zmrzlého dřeva. Díky oranžové práškové barvě je klín vždy snadno k nalezení. Praktický box ze speciálního plastu umožňuje bezpečný transport. Lze ho použít jako perfektní doplněk ve spojení se SIMPLEX-štípacím kladivem (č. výr. 3007.160), SIMPLEX-perlíky (č. výr. 3007.081-141) a ostatním nářadím do lesa Halder (č. výr. 3366.0S3-0S6).

Vlastnosti výrobku:

- Masivní, kovaný štípací klín, kroucený s vysokým účinkem štípání.
- Hmotnost 3100 g.
- Zapuštěné, postranní úchyty pro bezpečné uchopení.
- Šikmé drážky brání vyskočení klínu - dokonce i ze zmrzlého dřeva.
- Oranžová prášková barva pro snadné nalezení.
- Perfektně použitelný v kombinaci s perlíky Halder a SIMPLEX-štípacím kladivem.
- Včetně transportního boxu z plastu.

Oblasti použití

Jednoduché a efektivní štípání dřeva, perfektní v kombinaci se SIMPLEX-štípacími kladivy a SIMPLEX-perlíky.

Díky optimálnímu zakroucení o 20° je dosaženo vysokého štípacího účinku, optimální v kombinaci se SIMPLEX-štípacím kladivem a SIMPLEX-perlíkem, masivní, kroucený štípací klín ze zápustkově kované zušlechtěné oceli, broušená, úderná plocha se zkosenou hranou, ostří je broušené, s vodící drážkou, vykovanými příčnými drážkami a vykovanými, zapuštěnými, postranními úchyty pro uchopení.

Materiál

- Zušlechtěná ocel, zápustkově kovaná, leštěná úderná plocha se zkosenou hranou

Další informace

Poznámky

Ocelové klíny vždy zatlukejte pouze kladivem s měkkou, plastovou vložkou. Údery ocelí na ocel mohou způsobit vyštípnutí materiálu.

Informace pro objednání

Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
260	50	260 x 50 x 66	3100	4030618302803	EAC448c004	21-04-19-02	3556.260

Příklad použití







Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.