

SUPERCRAFT-násada z hickory pro SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou • for SUPERCRAFT soft-face mallets EH 3566.



Popis produktu

SUPERCRAFT dřevěné násady série 3566 ze dřeva hickory mají ergonomický tvar a jsou lakované. Hickora je dřevo s velmi dlouhými vlákny, což vede k velké stabilitě násad. Mimo jiné se násada nikdy nezlomí kompletně, nýbrž oba kusy zůstanou vzájemně spojeny. To předchází zraněním vymrštěnou hlavou kladiva. Tyto násady s délkou až 900 mm jsou k dispozici jako náhradní díly pro SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou a SUPERCRAFT-perlíky. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- Kvalitní násady z hickory pro SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou a SUPERCRAFT-perlíky.
- Ergonomický tvar.
- Lakovaná.
- S dlouhými vlákny, velmi stabilní.
- Bezpečná (nerozlomí se na dva kusy).
- Jednotlivě vyměnitelné díly, tím velká hospodárnost a šetření přírodních zdrojů.

Materiál

Násada

- Hickora

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
	[mm]	[mm]						
20/25	280		280 x 17 x 8	80	4030618301998	EAC428c022	21-04-91-06	3566.025
30/35	300		300 x 19 x 20	100	4030618302001	EAC428c022	21-04-91-06	3566.030
40/45/50	315		315 x 35 x 24	140	4030618302018	EAC428c022	21-04-91-06	3566.040
60/70/80	300		300 x 40 x 29	190	4030618302025	EAC428c022	21-04-91-06	3566.060

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.