

## SUPERCRAFT-násada z hickory pro SUPERCRAFT-kladivo s měkkou vložkou • for SUPERCRAFT sledge hammers EH 3566.



### Popis produktu

SUPERCRAFT dřevěné násady série 3566 ze dřeva hickory mají ergonomický tvar a jsou lakované. Hickora je dřevo s velmi dlouhými vlákny, což vede k velké stabilitě násad. Mimo jiné se násada nikdy nezlomí kompletně, nýbrž oba kusy zůstanou vzájemně spojeny. To předchází zraněním vymrštěnou hlavou kladiva. Tyto násady s délkou až 900 mm jsou k dispozici jako náhradní díly pro SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou a SUPERCRAFT-perlíky. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- Kvalitní násady z hickory pro SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou a SUPERCRAFT-perlíky.
- Ergonomický tvar.
- Lakovaná.
- S dlouhými vlákny, velmi stabilní.
- Bezpečná (nerozlomí se na dva kusy).
- Jednotlivě vyměnitelné díly, tím velká hospodárnost a šetření přírodních zdrojů.

### Materiál

#### Násada

- Hickora

### Informace pro objednání

Ø		Rozměry		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
		Délka x šířka x výška [mm]					
80	800	800 x 43 x 30	685	4030618302032	EAC428c022	21-04-91-06	3566.081
100	900	900 x 52 x 30	1030	4030618302049	EAC428c022	21-04-91-06	3566.100

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.