

FERROPLEX-kombinované kladivo • Zámečnické kladivo a kladivo s měkkou vložkou v jednom EH 3677.



Popis produktu

Halder zkonstruoval FERROPLEX jako kombinované kladivo 2 v 1 pro všechny, kteří chtějí využívat jak výhod ocelového kladiva, tak předností kladiva s měkkou vložkou. Hlava kladiva je vyrobená z kvalitní zušlechtné oceli a na úderné ploše pečlivě indukčně kalená. Protilehlá, vyměnitelná nylonová vložka nabízí vynikající úderové vlastnosti a zaručuje maximální pevnost s nejdelší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštipávají. Násada z ocelové trubky, která je odolná proti prasknutí, je opatřena ergonomicky tvarovaným, protiskluzovým, gumovým držadlem. FERROPLEX je k dostání v průměru 30 mm s celkovou hmotností 600 g a v průměru 35 mm s celkovou hmotností 800 g.

Vlastnosti výrobku:

- Kombinované kladivo 2 v 1 (ocelové kladivo plus kladivo s měkkou vložkou).
- Hlava kladiva z kvalitní zušlechtné oceli, úderná plocha indukčně kalená.
- Vyměnitelná vložka ze speciálního nylonu s maximální pevností.
- Násada z ocelové trubky odolná proti prasknutí s ergonomicky tvarovaným, protiskluzovým, gumovým držadlem.
- Odolná vrstva práškové barvy chrání před korozi.
- K dostání v průměru 30 mm (600 g) a 35 mm (800 g).

Oblasti použití

Všeobecné montážní práce v průmyslu, řemeslech a v automobilovém průmyslu, servisní a údržbářské práce, instalační práce

Materiál

Násada

- Ocelová trubka s ergonomicky tvarovaným, gumovým držadlem

Vložka

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštipnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- tlumí hluk
- velmi vysoká síla úderu

Ploska kladiva

- Zušlechtná ocel, indukčně kalená

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
30	104	290	290 x 104 x 30	600	4030618303039	AAA905c002	21-04-09-16	3677.030
35	104	295	295 x 104 x 35	800	4030618303046	AAA905c002	21-04-09-16	3677.035

Příklad použití





Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.