

## Pokleповý špalek EH 3688.



### Popis produktu

Pokleповý špalek s rozměry d. 200 mm, š. 140 mm a v. 40 mm a hmotností 1065 g je vyroben z odolného, středně tvrdého speciálního plastu s dlouhou životností. Pomocí pokleповého špalku se bodová síla úderu kladiva nebo hlavy sochoru roznese na rovinnou plochu a lze tak vyrovnat výškové rozdíly. To umožňuje rovnoměrné přechody u dlaždic nebo obrubníků (předcházení nebezpečí zakopnutí). Navíc se spodní konstrukce zhutní a zabrání se pozdějšímu sesedání. Povrchy dlaždic a desek jsou chráněny před poškozením. Pokleповý špalek slouží také pro jiné činnosti jako robustní podložka, např. při čalounické práci. Vlastnosti výrobku:

- Z odolného, středně tvrdého speciálního plastu s dlouhou životností.
- Umožňuje rozložení úderné síly přes povrch a vyrovnání výškových rozdílů pro vytvoření rovnoměrných přechodů.
- Pevná a pohodlná podložka.
- Rozměry: d. 200 mm, š. 140 mm a v. 40 mm.
- Hmotnost: 1065 g.

### Oblasti použití

Výstavba silnic/chodníků/zelených ploch

### Materiál


- Speciální plast
- odolné proti opotřebení
- odolný

### Další informace

#### Poznámky

Balení po 10 ks (objednací množství v kusech)

### Informace pro objednání

Rozměry Délka x šířka x výška			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
[mm]		[g]				
200 x 140 x 40	200 x 140 x 40	1065	4030618308010	EAC607c020	21-04-45-90	3688.001

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.