

## SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou • Gumový kompozit; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu EH 3702.



### Popis produktu

Série SIMPLEX 3702 je oboustranně osazená vložkou z gumového kompozitu. Tato středně tvrdá gumová vložka (série 3202) je absolutně nejprodávanější. Má mimořádně nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo. Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výtuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu. Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Je ergonomicky tvarovaná a má protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost). Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje. Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlík (3702.081).  
Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s vložkami z gumového kompozitu na obou stranách (černé, středně tvrdé, tlumící, pachově neutrální, odolné proti opotřebení).
- Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
- Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protiskluzovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlík.

### Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, dláždění, usazování obrubníků, zednické práce a pokládka schodů, stavba plotu, stavba lešení, stavba stanů, stavba montovaných domů, tesařské práce, opravárenské / údržbářské práce

### Materiál

#### Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

#### Vložky

- Gumový kompozit, černá
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

#### Plášť

- Temperovaná litina zesílená, černá

### Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
30	90	300	300 x 90 x 34	460	4030618303367	AAA905c002	21-04-09-16	3702.030
40	115	325	325 x 115 x 40	890	4030618303374	AAA905c002	21-04-09-16	3702.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1250	4030618303381	AAA905c002	21-04-09-16	3702.050
60	150	410	410 x 150 x 68	1830	4030618303398	AAA905c002	21-04-09-16	3702.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3420	4030618303404	AAA905c002	21-04-09-16	3702.080

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.