

SIMPLEX-perlíky · Měkký kov; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu EH 3709.



Popis produktu

SIMPLEX-perlík série 3709 je oboustranně osazen vložkami z měkkého kovu. Stříbrná hliníková vložka (série 3209) je tvrdá, žáruvzdorná a nahrazuje klasické olověné kladivo. Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výtuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje velkou sílu úderu.

Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Má ergonomický tvar a protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost).

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Tento perlík je k dostání v průměru 80 mm s celkovou hmotností 4650 g a celkovou délkou 80 cm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-perlík s vložkami z měkkého kovu na obou stranách (stříbrné, tvrdé, žáruvzdorné).
- Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
- Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protiskluzovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměru 80 mm (celková hmotnost 4650 g).
- Vložka z měkkého kovu je vyrobená z hliníku a nahrazuje běžná olověná kladiva.

Oblasti použití

Pro velmi vysokou sílu úderu, vyrovnávací práce, konstrukce forem, stavbu zařízení, montážní, opravárenské a údržbářské práce

Materiál

Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

Vložky

- Měkký kov, stříbrná
- tvrdé
- Žáruvzdorná
- Vysoká síla úderu

Plášť

- Temperovaná litina zesílená, černá

Informace pro objednání

Ø		Rozměry [mm]	Délka x šířka x výška		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
80	175	800	800 x 175 x 80	4650	4030618300915	AAA938c002	21-04-09-20	3709.081

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.