

SIMPLEX-zesílené tělo z temperované litiny

EH 3711.



Popis produktu

Zesílené SIMPLEX-tělo z temperované litiny (série 3711) zajišťuje díky silnějším stěnám a výtuhám vysokou stabilitu, která je potřeba zvláště při použití SIMPLEX-měděných vložek. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu. Má integrované ochranné pouzdro násady, které chrání násadu při špatných úderech. Robustní a vibrace tlumící tělo má také díky odolné práškové barvě velmi dlouhou životnost a vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Toto černé tělo pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou je k dostání od průměru 30 mm do 80 mm. Do zesíleného těla z temperované litiny smí být montovány pouze násady ze skelného laminátu!

Vlastnosti výrobku:

- Zesílené SIMPLEX-tělo z temperované litiny (černé)
- Silnější stěny a výtuhy
- Vysoká stabilita
- Vhodné také pro použití SIMPLEX-měděných vložek
- S integrovaným ochranným pouzdem násady
- Vysoká odolnost proti prasknutí
- Žádné vyštípávání
- Tlumící vibrace
- S práškovou barvou odolnou proti prasknutí
- Velmi dlouhá životnost
- K dostání pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou od průměru 30 mm do 80 mm
- Do zesíleného těla z temperované litiny smí být montovány pouze násady ze skelného laminátu!

Materiál

Plášť

- Temperovaná litina zesílená, černá

Montáž


Do zesíleného těla z temperované litiny smí být montovány pouze násady ze skelného laminátu!

Další informace

Poznámky

Komplet se šroubem, maticí a pružným kroužkem.

Informace pro objednání

Ø	Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
30	60 x 32 x 52	265	4030618301400	EAB585c005	21-04-92-30	3711.030
40	75 x 45 x 63	530	4030618301417	EAB585c005	21-04-92-30	3711.040
50	95 x 54 x 75	785	4030618301424	EAB585c005	21-04-92-30	3711.050
60	107 x 63 x 74	1025	4030618301431	EAB585c005	21-04-92-30	3711.060
80	145 x 85 x 80	2160	4030618301448	EAB585c005	21-04-92-30	3711.080

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.