

## SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou • TPE-jemná / TPE-střední; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu EH 3713.



### Popis produktu

Série SIMPLEX 3713 je dostupná s kombinací vložek TPE-jemná / TPE-střední. Obě vložky jsou z termoplastického elastomeru a na rozdíl od běžných gumových kladiv nezanechávají žádný nežádoucí černý oděr. Modrá vložka TPE-jemná (série 3201) je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce. Středně tvrdá, šedá vložka TPE-střední (série 3203) umožňuje větší sílu úderu, srovnatelnou s vložkou z gumového kompozitu (série 3202). Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výtuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu. Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Je ergonomicky tvarovaná a má protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost). Toto provedení je k dispozici v průměrech 30 mm a 80 mm. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru).
- Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
- Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protiskluzovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměrech 30 mm a 80 mm.

### Oblasti použití

Pro velmi choulostivé materiály, zahradní a terénní úpravy, pokládku dlaždic, pokládku přírodního kamene, montáž nábytku, sádrokartonové konstrukce, montáž oken a dveří, truhlářské práce

### Materiál

#### Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

#### Úderná vložka 1

- TPE-jemná, modrá
- Bez oděru
- Měkká

#### Úderná vložka 2

- TPE-střední, šedá
- Bez oděru
- Středně tvrdá

#### Plášť

- Temperovaná litina zesílená, černá

### Informace pro objednání

Ø			Rozměry		Délka x šířka x výška		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			[mm]	[mm]						
30	90	300			300 x 90 x 34	449	4030618305750	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3713.030</a>
40	115	325			325 x 115 x 40	848	4030618304883	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3713.040</a>
50	135	335			335 x 135 x 50	1185	4030618305767	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3713.050</a>
60	150	410			410 x 150 x 60	1715	4030618305774	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3713.060</a>

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.