

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou • TPE-střední / měď; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu

EH 3734.



Popis produktu

Série SIMPLEX 3734 disponuje kombinací vložek TPE-střední / měď.

Šedá vložka TPE-střední (série 3203) umožňuje srovnatelnou sílu úderu jako černá gumová vložka. Nezůstává ale nežádoucí černý oděr.

Měděná vložka (série 3804) je nejtvrděší v sortimentu SIMPLEX a umožňuje tak velmi silné údery, přesto šetrnější než s ocelovým kladivem. Nahrazuje běžné měděné kladivo.

Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výtuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu.

Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Je ergonomicky tvarovaná a má protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost).

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici v průměrech 30 mm a 40 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru) / měď (tvrdá).
- Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
- Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protiskluzovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměrech 30 mm a 40 mm.

Oblasti použití

Stavba zařízení, tvarování plechu, montáž a opravy motorových a nákladních vozidel

Materiál

Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

Úderná vložka 1

- TPE-střední, šedá
- Bez oděru
- Středně tvrdá

Úderná vložka 2

- Měď s plastovým pouzdem
- tvrdé

Plášť

- Temperovaná litina zesílená, černá

Informace pro objednání

Ø			Rozměry			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			Délka x šířka x výška	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		573	4030618306092	AAA905c002	21-04-09-16	3734.030
40	115	325	325 x 115 x 40		1130	4030618306108	AAA905c002	21-04-09-16	3734.040

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.