

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou • TPE-střední / plast; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu

EH 3736.



Popis produktu

Série SIMPLEX 3736 disponuje kombinací vložek TPE-střední / plast. Šedá vložka TPE-střední (série 3203) umožňuje srovnatelnou sílu úderu jako černá gumová vložka. Nezůstává ale nežádoucí černý oděr. Červená plastová vložka (série 3206) je tvrdá a navíc odolná proti olejům a tukům. Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výtuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu. Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Je ergonomicky tvarovaná a má protisklizové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost). Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje. Toto provedení je k dispozici v průměrech 30 mm až 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru) / plast (červená, tvrdá, odolná proti olejům a tukům).
- Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
- Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protisklizovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměrech 30 mm až 60 mm.

Oblasti použití

Všestranné použití, montážní a opravárenské práce, údržbářské práce, tvarování plechu, stavba montovaných domů, tesařské práce, stavba lešení, stavba stanů

Materiál

Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

Úderná vložka 1

- TPE-střední, šedá
- Bez oděru
- Středně tvrdá

Úderná vložka 2

- Plast, červená
- tvrdé
- Odolná proti olejům a tukům
- Univerzální

Plášť

- Temperovaná litina zesílená, černá

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
30	90	300	300 x 90 x 34	453	4030618306115	AAA905c002	21-04-09-16	3736.030
40	110	325	325 x 115 x 40	865	4030618306122	AAA905c002	21-04-09-16	3736.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1120	4030618305026	AAA905c002	21-04-09-16	3736.050
60	150	410	410 x 150 x 60	1760	4030618306139	AAA905c002	21-04-09-16	3736.060

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.