

SIMPLEX-násada ze skelného laminátu • s pryžovou rukojetí, pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou se zesíleným tělem z temperované litiny EH 3844.



Popis produktu

SIMPLEX-násady série 3844 ze skelného laminátu jsou kombinovány se SIMPLEX-kladivy s měkkou vložkou s černým, zesíleným tělem z temperované litiny v průměrech od 30 mm do 80 mm. Tyto velmi stabilní násady s dlouhou životností jsou velmi odolné proti prasknutí. Tlumí vibrace, jsou ergonomicky tvarované a mají neklouzavé držadlo. Navíc mají hladký povrch a jsou anorganické (necitlivé na vlhkost). K dostání je rovněž 70 cm dlouhá násada pro perlík (pro tělo o průměru 80 mm).

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-násady ze skelného laminátu pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou se zesíleným tělem z temperované litiny v průměrech od 30 mm do 80 mm
- Extra stabilní s dlouhou životností
- Mimořádně odolná proti prasknutí
- Tlumící vibrace
- Ergonomicky tvarovaná s protiskluzovým držadlem
- Hladký povrch
- Anorganická (necitlivá na vlhkost)
- K dostání také jako 70 cm dlouhá násada pro perlík

Materiál

Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

Montáž

Násady ze skelného laminátu smí být montovány pouze do zesílených těl z temperované litiny!

Další informace

Další produkty

- SIMPLEX-zesílené tělo z temperované litiny

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
	↔	[mm]						
30	↔	260	260 x 27 x 27	130	4030618301523	EAC428c022	21-04-91-06	3844.030
40/50	↔	267	267 x 29 x 29	220	4030618301530	EAC428c022	21-04-91-06	3844.040
60	↔	340	340 x 37 x 37	400	4030618301547	EAC428c022	21-04-91-06	3844.060
80	↔	400	400 x 37 x 32	435	4030618301554	EAC428c022	21-04-91-06	3844.080
80	↔	700	700 x 41 x 41	790	4030618301561	EAC428c022	21-04-91-06	3844.081

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.