

BASEPLEX-kladiva s měkkou vložkou · Nylon / nylon s tělem ze zinkového tlakového odlitku a dřevěnou násadou EH 3908.



Popis produktu

BASEPLEX je cenově přístupná produktová řada, která bezpochyby odpovídá vysokým nárokům na kvalitu firmy Halder.

BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou série 3908 je oboustranně osazeno vložkami z nylonu. Tato bílá vložka je ještě o něco tvrdší než vložka z acetátu celulózy a kromě toho odolná proti opotřebení.

Základní tělo z kvalitního zinkového tlakového odlitku obsahuje ochranu násady proti úderu a technicky náročný držák pro vložky.

Dřevěná násada má ergonomický tvar a je lakovaná. Vložky i násada jsou vyměnitelné.

Toto provedení je k dostání od průměru 25 mm do 50 mm.

Vlastnosti výrobku:

- BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou je oboustranně osazeno nylonovými vložkami (bílé, odolné proti opotřebení).
- Cenově přístupná produktová řada s osvědčenou kvalitou Halder.
- Základní tělo z kvalitního zinkového tlakového odlitku s ochranou násady proti úderu a technicky náročným držákem pro vložky.
- Ergonomicky tvarovaná, lakovaná dřevěná násada.
- Vložky a násada jsou vyměnitelné.
- K dostání od průměru 25 mm do 50 mm.

Oblasti použití

Univerzální použití, vhodné pro silné údery

Materiál

Násada

- Dřevo

Vložky

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- Odolná proti olejům a tukům

Plášť

- Zinkový tlakový odlitek

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
25	86	270	270 x 86 x 25	215	4030618304104	AAA905c002	21-04-09-16	3908.025
30	95	280	280 x 95 x 30	360	4030618304111	AAA905c002	21-04-09-16	3908.030
40	103	330	330 x 103 x 40	510	4030618304128	AAA905c002	21-04-09-16	3908.040
50	117	340	340 x 117 x 50	940	4030618304135	AAA905c002	21-04-09-16	3908.050

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.