

BASEPLEX-násada · pro BASEPLEX-kladiva s měkkou vložkou

EH 3944.



Popis produktu

BASEPLEX dřevěné násady série 3944 mají ergonomický tvar a jsou lakované. Tyto jasanové násady se dobře chovají při úderu a jsou k dispozici jako náhradní násady pro BASEPLEX-kladiva s měkkou vložkou. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

- BASEPLEX dřevěné násady pro výměnu u BASEPLEX-kladiv s měkkou vložkou
- Jasan
- Ergonomický tvar
- Lakovaná
- Hospodárná a šetřící přírodní zdroje

Materiál

- Dřevo

Další informace

Poznámky

Ergomický tvar, lak

Informace pro objednání

Ø		Rozměry			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
		Délka x šířka x výška						
		[mm]						
25/30	255	255 x 32 x 32		750	4030618304265	EAC428c022	21-04-09-32	3944.025
40/50	290	290 x 29 x 29		110	4030618304289	EAC428c022	21-04-09-32	3944.040

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.