

KOMPAKTNÍ UPÍNAČE

PŘESNÉ V KAŽDÉ POLOZE

Naše kompaktní upínače jsou vhodné pro univerzální upínání obrobených i neobrobených dílů. Díky samosvorné konstrukci ramena je možno je použít v libovolné poloze.

VLASTNOSTI

- Precizní, polohově přesné upnutí.
- Jednoduchá, univerzální manipulace.
- Vysoká upínací síla při nízkém utahovacím momentu, nízké opotřebení díky systému uložení ramena upínače.
- Plynulý, velký rozsah upínání.
- Rameno upínače lze zcela zasunout do těla upínače, aby nebránilo výměně dílů.
- Rameno upínače se závitem pro různé prvky, např. přitlačné šrouby s kuličkou (EH 22700. – EH 22720.), výkyvné opěrky (EH 22730./EH 22740.) atd.
- Velký rozsah přestavení při konstantní upínací síle.
- Plynulá změna rozsahu upínání pomocí výškového adaptéru 23690.0112/.0116.
- Jednoduché a flexibilní možnosti upevnění.
- S antikorozií ochranou.
- Odolnost proti nečistotám a šponám.

