

## Cimblots d'appui • réglables

22690.0630



### Description produit

Les cimblots d'appui réglables en hauteur avec surface d'appui trempée par induction peuvent être utilisés comme appui de protection et butée.

### Matières


#### Cimblots d'appui

- acier traité, qualité 10.9, bruni / surface trempé par induction



#### Écrou

- acier traité, qualité 8.8 (ISO 4035), bruni


### Plan



croquis 1



croquis 2



### Informations détaillées

d	l <sub>1</sub> ±1,5	Dimensions			e	SW [mm]	Référence article
		l <sub>2</sub> ±1,5 [mm]	l <sub>3</sub> min.				
surface d'appui striée – croquis 2							
M10	30	36	25,5	19,6	17	31	22690.0630

## Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.