

Manovelle • DIN 468 a gomito con quadro DIN 79

24330.0210



Descrizione prodotto

Ghisa rettificata e sabbiata con mozzo lavorato

Materiale

Impugnatura

- Acciaio tornito, zincato e passivato

Corpo manovella

- Ghisa (GTW), plastificata, nera

Disegno



Caratteristiche

l	s H11	e min.	Dimensioni					d ₃ Ø corrisp. [mm]	[g]	Codice ¹⁾
			d ₁ [mm]	d ₂	h ₁	h ₂ ~	h ₃			
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98										
63	10	13,1	10,5	20	20	32	96	16	128	24330.0210

¹⁾ Impugnatura in ghisa (GTW)

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.