

## Volantini a due razze • alluminio

24610.0310



### Descrizione prodotto

Per tutti i volantini, il mozzo è lavorato, la corona (o bordo) è tornito e rifinito a specchio su tutti i lati. Le superfici grezze non lavorate sono state pulite a fondo. Insieme al bordo lucidato a specchio, questi volantini presentano quindi una finitura che generalmente non richiede laccature aggiuntive.

### Materiale

#### Perno

- Acciaio, zincato mediante zincatura

#### Volantino

- Alluminio fuso in conchiglia

#### Impugnatura cilindrica EH 24530

- DIN 7708 - Plastica (PF 31), nero RAL 9005

### Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

### Maggiori informazioni

### Altri prodotti

- Dischi di fermo
- Impugnature cilindriche, girevoli

### Disegno



L'orientamento della cava della chiave del mozzo può essere diverso da quello mostrato nel disegno.

### Caratteristiche

| Dimensioni                                     |                      |                |    |                |                | Cava per chiave DIN 6885 foglio 1 |      | Impugn. corrisp. EH 24530. | 🌡️   | 🏺   | Codice     |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|----|----------------|----------------|-----------------------------------|------|----------------------------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>                                 | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | b  | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | b <sub>3</sub>                    | t    | [mm]                       | max. | [g] |            |
| [mm]                                           |                      |                |    |                |                | [mm]                              |      | [mm]                       | [°C] |     |            |
| Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530. |                      |                |    |                |                |                                   |      |                            |      |     |            |
| 125                                            | 12                   | 31             | 15 | 18             | 33             | 4                                 | 13,8 | 23 x M8                    | 110  | 390 | 24610.0310 |

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

#### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.