

## Pomelli a croce • DIN 6335 in ghisa grigia

24620.0440



### Descrizione prodotto

Queste impugnature sono fabbricate in accordo con la DIN 6335.  
Burattati o sabbati.

### Materiale

#### Impugnatura


- Ghisa grigia GG 20, lucida

### Maggiori informazioni


#### Note

E' possibile approntare versioni con fori diversi o con finiture particolari.

### Disegno



### Caratteristiche

| d <sub>1</sub>                                    | d <sub>2</sub> | Dimensioni<br>d <sub>5</sub><br>[mm] | h <sub>2</sub> | t <sub>1</sub> | <br>[g] | Codice     |
|---|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--|------------|
| <b>Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5</b> |                |                                      |                |                |  |            |
| 40  | 14             | M8                                   | 25             | 15             | 56   | 24620.0440 |

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.