

Innesti rapidi • a compensazione radiale

25100.0030



Descrizione prodotto

Innesto rapido con compensazione radiale per applicazioni ed impieghi diversi come, per es., il collegamento di aste cilindro e unità lineari.

Materiale

Artiglio

- Acciaio bonificato, fosfatato

Innesto

- Acciaio bonificato, fosfatato

Dado

- Acciaio, nero (ISO 4035/8675)

Assemblaggio

Il montaggio e lo smontaggio del semplice e robusto elemento di collegamento in due parti avvengono tramite la cava a T: non è perciò necessario alcun successivo aggiustamento manuale.

L'innesto rapido può essere collegato, tramite l'attacco filettato, a tutti i più diffusi cilindri idraulici e pneumatici.

Maggiori informazioni

Note

L'innesto non trasmette momento torcente.

Disegno




fig. 1

fig. 2

Caratteristiche

d ₁	d ₂	Dimensioni					SW		Compensa- zione radiale x max. [mm]	Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]	[g]	Codice
		l ₁ ~ [mm]	l ₂ min. [mm]	l ₃ [mm]	l ₄ min. [mm]	l ₅ [mm]	SW ₁ [mm]	SW ₂ [mm]				
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1												
M10 x 1,25	30	56,2	16	20	16	29	27	17	0,7	6,5	148	25100.0030

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.