

Elementi di regolazione dell'altezza

25120.0022



Descrizione prodotto

Per il livellamento di macchine e impianti.
L'aggiustamento verticale dei livellatori autobloccanti è facilitato dalla filettatura a passo fine con finecorsa di sicurezza. Tutti gli elementi hanno un foro passante centrale per il fissaggio. Un blocco meccanico limita l'altezza massima.


Materiale

- Acciaio da bonifica, zincato, cromatato

Disegno





Caratteristiche

d ₁	d ₂	Dimensioni d ₃ [mm]	l ₁ ~	l ₂ ~	Corsa l ₃ ~ [mm]	Per vite [mm]	Carico solo statico max. [kN]	Carico ammesso ¹⁾ max. [kN]		Codice
									[g]	
11	45	M30 x 1,5	22	29	7	M10	120	92,9	210	25120.0022

¹⁾ Capacità di carico dopo detrazione della forza massima di precarico per le viti 8.8.

Accessori

	Per livellatori grandezza d ₂ [mm]	Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A [mm]		Codice
			[g]	
Chiavi a settore per la regolazione verticale				
	45	45 – 50	156	25120.0983

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.