

## Mazzuole SIMPLEX • TPE-morbido / TPE-medio; con alloggiamento in ghisa e manico in legno di alta qualità

3013.040



### Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3013 è disponibile con una combinazione di inserti TPE-morbido / TPE-media durezza. Entrambi gli inserti sono elastomeri termoplastici e non lasciano segni - a differenza di una mazzuola in gomma convenzionale - nessuna macchia nera indesiderata.

L'inserto TPE-morbido blu (serie 3201) è l'inserto più morbido della linea SIMPLEX; forte ammortizzazione degli urti per i lavori che richiedono un tocco leggero.

L'inserto grigio in TPE-medio di media durezza (serie 3203) permette una forza di impatto maggiore che è paragonabile all'inserto con composizione in gomma (serie 3202).

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che fornisce un alto livello di resistenza alla rottura.

Riduzione delle vibrazioni e forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice nella zona di presa; quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere riadattati. Questo si traduce in un risparmio di denaro e risorse.

Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D30mm a D80mm. La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (3013.082).

Caratteristiche del prodotto:

- La mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / TPE-medio (grigio, durezza media, non segna).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, antivibrante ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Misure disponibili da D30mm a D80mm.
- D80mm disponibile anche con manico extra corto (cod. 3013.082).

### Campi di applicazione

Posa di pietre naturali, sistematura di murature e scale, costruzione di muri a secco, assemblaggio di mobili, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria, posa in opera di pareti prefabbricate, posizionamento di travi

### Materiale

#### Manico

- Legno

#### Inserto 1

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

#### Inserto 2

- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media

#### Sede

- Ghisa temperata

### Caratteristiche

Ø	Dimensioni			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	Lunghezza x larghezza x altezza [mm]							
40	115	325	325 x 115 x 40	620	4030618300618	AAA905c002	21-04-09-16	3013.040

Esempio di applicazione















## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.